



### Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	En pollarlykta med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata områden och offentliga områden.

### Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm varje $120^\circ$ . Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max $3 \times 1,5$ mm <sup>2</sup> . Rund isolerad kabel med en diameter på max $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	1098lm
Lumen ut	159lm
Armaturens effekt	15,9lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	43mA / 60ms
BUG-bedömning	BO-U2-G1

### Tillbehör

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

### Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
ZS1479zx0012	Service kit.

### Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD



Index		
Art	Färg	RAL
1479BL	SVART	9005
1479GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.